

生産終了製品のお知らせ [2018年7月]  
(LA-CO社 温度測定チョーク サーモメルトの一部)



LA-CO社の温度測定チョーク サーモメルトの一部品番がメーカー生産終了のため、在庫なくなり次第販売を終了とさせていただきます。  
なお、代替商品として同社のテンピルスティックの販売を開始いたします。  
生産終了の品番・代替品一覧はこちら

2018年メーカー生産終了のサーモメルト一覧		代替品：テンピルスティック	
AS品番	商品名	AS品番	商品名
TS0043	サーモメルトスティック 43°C	TSC0043	テンピルスティック 43°C
TS0045	サーモメルトスティック 45°C	TSC0043	テンピルスティック 43°C
TS0048	サーモメルトスティック 48°C	TSC0048	テンピルスティック 48°C
TS0055	サーモメルトスティック 55°C	TSC0055	テンピルスティック 55°C
TS0059	サーモメルトスティック 59°C	TSC0060	テンピルスティック 60°C
TS0060	サーモメルトスティック 60°C	TSC0060	テンピルスティック 60°C
TS0073	サーモメルトスティック 73°C	TSC0073	テンピルスティック 73°C
TS0075	サーモメルトスティック 75°C	TSC0075	テンピルスティック 75°C
TS0083	サーモメルトスティック 83°C	TSC0083	テンピルスティック 83°C
TS0087	サーモメルトスティック 87°C	TSC0087	テンピルスティック 87°C
TS0090	サーモメルトスティック 90°C	TSC0090	テンピルスティック 90°C
TS0097	サーモメルトスティック 97°C	TSC0097	テンピルスティック 97°C
TS0104	サーモメルトスティック 104°C	TSC0104	テンピルスティック 104°C
TS0114	サーモメルトスティック 114°C	TSC0115	テンピルスティック 115°C
TS0124	サーモメルトスティック 124°C	TSC0124	テンピルスティック 124°C
TS0128	サーモメルトスティック 128°C	TSC0128	テンピルスティック 128°C
TS0132	サーモメルトスティック 132°C	TSC0132	テンピルスティック 132°C
TS0139	サーモメルトスティック 139°C	TSC0140	テンピルスティック 140°C
TS0142	サーモメルトスティック 142°C	TSC0142	テンピルスティック 142°C
TS0146	サーモメルトスティック 146°C	TSC0146	テンピルスティック 146°C
TS0152	サーモメルトスティック 152°C	TSC0152	テンピルスティック 152°C
TS0156	サーモメルトスティック 156°C	TSC0156	テンピルスティック 156°C
TS0159	サーモメルトスティック 159°C	TSC0160	テンピルスティック 160°C
TS0166	サーモメルトスティック 166°C	TSC0165	テンピルスティック 165°C
TS0170	サーモメルトスティック 170°C	TSC0170	テンピルスティック 170°C
TS0173	サーモメルトスティック 173°C	TSC0173	テンピルスティック 173°C
TS0175	サーモメルトスティック 175°C	TSC0175	テンピルスティック 175°C
TS0184	サーモメルトスティック 184°C	TSC0184	テンピルスティック 184°C
TS0198	サーモメルトスティック 198°C	TSC0198	テンピルスティック 198°C
TS0212	サーモメルトスティック 212°C	TSC0212	テンピルスティック 212°C
TS0225	サーモメルトスティック 225°C	TSC0225	テンピルスティック 225°C
TS0239	サーモメルトスティック 239°C	TSC0239	テンピルスティック 239°C
TS0253	サーモメルトスティック 253°C	TSC0253	テンピルスティック 253°C
TS0274	サーモメルトスティック 274°C	TSC0274	テンピルスティック 274°C
TS0300	サーモメルトスティック 300°C	TSC0300	テンピルスティック 300°C
TS0302	サーモメルトスティック 302°C	TSC0302	テンピルスティック 302°C
TS0329	サーモメルトスティック 329°C	TSC0320	テンピルスティック 320°C
TS0350	サーモメルトスティック 350°C	TSC0350	テンピルスティック 350°C
TS0399	サーモメルトスティック 399°C	TSC0399	テンピルスティック 399°C
TS0427	サーモメルトスティック 427°C	TSC0427	テンピルスティック 427°C
TS0450	サーモメルトスティック 450°C	TSC0454	テンピルスティック 454°C
TS0454	サーモメルトスティック 454°C	TSC0454	テンピルスティック 454°C
TS0500	サーモメルトスティック 500°C	TSC0500	テンピルスティック 500°C
TS0510	サーモメルトスティック 510°C	TSC0510	テンピルスティック 510°C
TS0538	サーモメルトスティック 538°C	TSC0538	テンピルスティック 538°C
TS0550	サーモメルトスティック 550°C	TSC0550	テンピルスティック 550°C
TS0565	サーモメルトスティック 565°C	TSC0566	テンピルスティック 566°C
TS0593	サーモメルトスティック 593°C	TSC0593	テンピルスティック 593°C
TS0600	サーモメルトスティック 600°C	TSC0600	テンピルスティック 600°C
TS0621	サーモメルトスティック 621°C	TSC0621	テンピルスティック 621°C
TS0649	サーモメルトスティック 649°C	TSC0649	テンピルスティック 649°C
TS0650	サーモメルトスティック 650°C	TSC0649	テンピルスティック 649°C
TS0677	サーモメルトスティック 677°C	TSC0677	テンピルスティック 677°C
TS0704	サーモメルトスティック 704°C	TSC0704	テンピルスティック 704°C
TS0732	サーモメルトスティック 732°C	TSC0704	テンピルスティック 704°C
TS0750	サーモメルトスティック 750°C	TSC0760	テンピルスティック 760°C
TS0760	サーモメルトスティック 760°C	TSC0760	テンピルスティック 760°C
TS0774	サーモメルトスティック 774°C	TSC0760	テンピルスティック 760°C
TS0788	サーモメルトスティック 788°C	TSC0788	テンピルスティック 788°C
TS0804	サーモメルトスティック 804°C	TSC0816	テンピルスティック 816°C
TS0816	サーモメルトスティック 816°C	TSC0816	テンピルスティック 816°C
TS0843	サーモメルトスティック 843°C	TSC0843	テンピルスティック 843°C
TS0850	サーモメルトスティック 850°C	TSC0843	テンピルスティック 843°C
TS0871	サーモメルトスティック 871°C	TSC0871	テンピルスティック 871°C
TS0899	サーモメルトスティック 899°C	TSC0899	テンピルスティック 899°C
TS0900	サーモメルトスティック 900°C	TSC0899	テンピルスティック 899°C
TS0927	サーモメルトスティック 927°C	TSC0927	テンピルスティック 927°C
TS0950	サーモメルトスティック 950°C	TSC0927	テンピルスティック 927°C
TS0954	サーモメルトスティック 954°C	TSC0927	テンピルスティック 927°C
TS0982	サーモメルトスティック 982°C	TSC0982	テンピルスティック 982°C
TS1010	サーモメルトスティック 1010°C	TSC0982	テンピルスティック 982°C
TS1038	サーモメルトスティック 1038°C	TSC1038	テンピルスティック 1038°C
TS1066	サーモメルトスティック 1066°C	TSC1066	テンピルスティック 1066°C
TS1093	サーモメルトスティック 1093°C	TSC1093	テンピルスティック 1093°C
TS1100	サーモメルトスティック 1100°C	TSC1093	テンピルスティック 1093°C
TS1121	サーモメルトスティック 1121°C	-	廃盤、代替なし
TS1149	サーモメルトスティック 1149°C	-	廃盤、代替なし
TS1177	サーモメルトスティック 1177°C	-	廃盤、代替なし
TS1204	サーモメルトスティック 1204°C	-	廃盤、代替なし

詳細をご希望の方は、お問合せフォームよりご連絡ください。

LA-CO®社製品のご用命は

いつでも、世界の先端技術  
**AS** 愛知産業株式会社  
www.aichi-sangyo.co.jp

東京本社 〒140-0011 東京都品川区東大井2-6-8  
名古屋営業所 〒465-0004 愛知県名古屋市中東区香南2-1013  
関西営業所 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通8-2-2-107号  
広島営業所 〒732-0008 広島市東区戸坂くるめ木1-3-23  
相模原事業所 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-3-15

TEL 03-6800-1122 FAX 03-6800-2066  
TEL 052-760-0033 FAX 052-760-0034  
TEL 078-515-8680 FAX 078-515-8681  
TEL 082-220-1740 FAX 082-220-0184  
TEL 042-786-2206 FAX 042-786-2203